



## 【テーパ導波管】



本器は二種の異なる寸法の導波管形の間を低反射でマイクロ波電力を伝送させるために作られたものです。フランジはご要求のものも取り付けます。  
ただしチークフランジを取り付けた場合のVSWRは規格より悪くなる場合があります。

形式	周波数範囲 (GHz)	VSWR	入出力導波管	導波管長 (mm)
WTM-0607	5.8~7.05	1.03	WRJ-6, -7	75
WTM-0910	8.2~10.0		WRJ-9, -10	
WTM-1012	10.0~12.4		WRJ-10, -120	
WTM-1215	12.4~15	1.04	WRJ-120, -140	50
WTM-1824	18~22	1.05	WRJ-180, -220	
WTM-2426	22~26.5		WRJ-220, -260	
WTM-2634	26.5~33		WRJ-260, -320	
WTM-3450	39~43	1.1	WRJ-320, -500	
WTM-4050	40~50		WRJ-420, -500	

## 【フレキシブル導波管】



形式	周波数範囲 (GHz)	VSWR	入出力導波管	導波管長 (mm)
WFLX-021	2.4~2.5	1.1	WRJ-2	300
WFLX-031	2.7~3.1		WRJ-3	
WFLX-061	5.8~6.5		WRJ-6	
WFLX-121	13.75~14.5		WRJ-120	

